


# Kruhový válec DSNU-50-160-PPS-A

Číslo dílu: 559321

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	160 mm
Průměr pístu	50 mm
Závit na pístnici / pohybové tyči	M16x1,5
Tlumení	samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	píst Pístnice trubka válce
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Provozní tlak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Princip činnosti	dvojčinný
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Délka tlumení	20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad	989.6 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	1178.1 N
Pohybující se hmotnost	813 g
Hmotnost výrobku	1727 g
Způsob upevnění	s příslušenstvím
Pneumatické připojení	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	tvárná slitina hliníku
Materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel
Materiál trubky válce	silně legovaná nerezová ocel