

Připojovací kabel VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-2,5

Číslo dílu: 560410

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Hmotnost výrobku	605 g
Elektrické připojení	kabel s konektorem
Délka kabelu	2.5 m
Vlastnosti kabelu	vhodné do energetických řetězců
Min. poloměr ohybu kabelu	63 mm
Průměr kabelu	12.5 mm
Konstrukce kabelu	25 x 0,34 mm ²
Stupeň krytí	IP67 podle IEC 60529
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-5 °C...80 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Materiál pláště kabelu	TPE-U(PU)