

Osová sada EAMM-A-K38-57A

Číslo dílu: 560681

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Přenositelný krouticí moment	3.6 Nm
Hmotnost výrobku	130 g
Kód rozhraní ovladače	K38
Kód rozhraní motoru In	57 A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS