


Osová sada EAMM-A-K38-87A

Číslo dílu: 560682

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Přenositelný krouticí moment	4.4 Nm
Hmotnost výrobku	380 g
Kód rozhraní ovladače	K38
Kód rozhraní motoru In	87A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS