



Deska regulátoru VABF-S4-1-R4C2-C-6E

Číslo dílu: 560770

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	26 mm
Vychází z norem	ISO 15407-2
Montážní poloha	libovoln.
Funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak se sekundárním odvětráním
Doplňkový manometr	možn.
Provozní tlak	0.6 MPa 6 bar
Rozsah regulace tlaku, MPa	0.2 MPa...0.6 MPa
Rozsah regulace tlaku	2 bar...6 bar
Rozsah regulace tlaku, psi	29 psi...87 psi
Vstupní tlak 1	0.5 bar...10 bar
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň krytí	IP65 NEMA 4
Řídící médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	735 g
Způsob upevnění vertikální výstavby	na řadovou připojovací desku na samostatnou připojovací desku
Připojení manometru	s upevňovací svorkou
Materiál ovládacího dílu	PA
Materiál tělesa regulátoru	tlakový odlitek z hliníku