


Koncová deska VABE-S6-2R-G34

Číslo dílu: 560837

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	ISO 5599-2
Montážní poloha	libovoln.
Typ terminálu	44
Provozní tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnost výrobku	336 g
Připojení řídicího tlaku 12	G1/4
Připojení pneumatiky 1	G3/4
Pneumatické připojení 3	G3/4
Připojení pneumatiky 5	G3/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál koncové desky	Hliníkový tlakový odlitek