

Řadová připojovací deska VABV-S2-2S-G12-T1

Číslo dílu: 560842

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozteč	59 mm
Typ terminálu	44
Provozní tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnost výrobku	610 g
Pneumatické připojení 2	G 1/2
Pneumatické připojení 4	G1/2
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál desky	tlakový odlitek z hliníku