



Koncová deska VMPAL-EPL-SD44

Číslo dílu: 560939

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	43 mm
Délka	107.3 mm
Max. počet pozic pro ventily	32
Konstrukce ventilového terminálu	lze kombinovat různé velikosti ventilů
Maximální počet cívek ventilů	32
Provozní tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Řídicí tlak, MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Řídicí tlak	3 bar...8 bar
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň krytí	IP67
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu s příslušenstvím VMPAL-KM
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	190 g
Elektrické připojení 1, funkce	vícepólový konektor
Elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
Elektrické připojení 1, připojovací technika	Sub-D
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	44
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál koncové desky	Hliníkový tlakový odlitek vyztužený PA