

Koncová deska VMPAL-EPL-KL33-IP40

Číslo dílu: 560943

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	43 mm
Délka	107.3 mm
Max. počet pozic pro ventily	32
Konstrukce ventilového terminálu	lze kombinovat různé velikosti ventilů
Maximální počet cívek ventilů	32
Provozní tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Řídicí tlak, MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Řídicí tlak	3 bar...8 bar
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň krytí	IP40
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	190 g
Elektrické připojení 1, funkce	vícepólový konektor
Elektrické připojení 1, druh připojení	svorkovnice
Elektrické připojení 1, připojovací technika	pérová svorka
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	33
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál koncové desky	Hliníkový tlakový odlitek vyztužený PA