


Koncová deska VMPAL-EPR-SP

Číslo dílu: 560947

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	28.8 mm
Délka	107.3 mm
Integrovaná funkce	kódované víko pro určení přívodu řídicího tlaku (vnitřní nebo vnější)
Směr proudění	reverzibilní
Konstrukce ventilového terminálu	lze kombinovat různé velikosti ventilů
Provozní tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Řídicí tlak, MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Řídicí tlak	3 bar...8 bar
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň krytí	IP65 IP67
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	180 g
Připojení řídicího tlaku vzduchu 12/14	M7
Připojení odvětrání řídicího tlaku vzduchu 82/84	M7
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 3	G1/4
Připojení pneumatiky 5	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál koncové desky	Hliníkový tlakový odlitek vyztužený PA