


Napájecí modul VMPAL-SP-QS1/2"

Číslo dílu: 560954

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	23.2 mm
Délka	107.3 mm
Integrovaná funkce	s elektrickým propojením
Konstrukce ventilového terminálu	lze kombinovat různé velikosti ventilů
Provozní tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Řídicí tlak, MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Řídicí tlak	3 bar...8 bar
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	50 g
Připojení pneumatiky 1	pro hadici s vnějším Ø 1/2 "
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál napájecího modulu	tvárná slitina hliníku zesílený PA