

Deska
VMPAL-EG-QS10
Číslo dílu: 560957

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	20.5 mm
Délka	107.3 mm
Integrovaná funkce	svedené odvětrání
Konstrukce ventilového terminálu	lze kombinovat různé velikosti ventilů
Provozní tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Rozsah regulace tlaku	0.5 bar...5 bar
Vstupní tlak 1	0.5 bar...10 bar
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	30 g
Pneumatické připojení 3/5, svedeno	pro hadici s vnějším Ø 10 mm
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál desky	PA