


# Elektrické propojení VMPAL-EVAP-20-2

Číslo dílu: 560966

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                      | Hodnota                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Velikost ventilu              | 20 mm                                        |
| Max. počet pozic pro ventily  | 1                                            |
| Maximální počet cívek ventilů | 2                                            |
| Integrovaná funkce            | funkci ventilu je přiřazeno barevné kódování |
| Jmenovité provozní napětí DC  | 24 V                                         |
| Třída odolnosti korozi KBK    | 3 - silné nároky na odolnost korozi          |
| Shoda s LABS                  | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Okolní teplota                | -5 °C...50 °C                                |
| Hmotnost výrobku              | 14 g                                         |
| Barva tělesa                  | černá                                        |
| Materiál tělesa               | PA                                           |
| Upozornění k materiálu        | v souladu s RoHS                             |