


# Elektrické propojení VMPAL-EVAP-14-1-4

Číslo dílu: 560969

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost ventilu	14 mm
Max. počet pozic pro ventily	4
Maximální počet cívek ventilů	4
Integrovaná funkce	funkci ventilu je přiřazeno barevné kódování
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	29 g
Barva tělesa	šedá
Materiál tělesa	PA
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS