

# Připojovací deska VMPAL-AP-14-QS1/4"-1

Číslo dílu: 561007

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Šířka                                  | 14.9 mm                                                  |
| Délka                                  | 107.3 mm                                                 |
| Rozteč                                 | 14.9 mm                                                  |
| Velikost ventilu                       | 14 mm                                                    |
| Max. počet pozic pro ventily           | 1                                                        |
| Směr proudění                          | reverzibilní                                             |
| Konstrukce ventilového terminálu       | lze kombinovat různé velikosti ventilů                   |
| Maximální počet cívek ventilů          | 1                                                        |
| Provozní tlak                          | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                   |
| Řídicí tlak, MPa                       | 0.3 MPa...0.8 MPa                                        |
| Řídicí tlak                            | 3 bar...8 bar                                            |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Upozornění k provoznímu/řídicímu médiu | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 3 - silné nároky na odolnost korozi                      |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Okolní teplota                         | -5 °C...50 °C                                            |
| Hmotnost výrobku                       | 51.05 g                                                  |
| Pneumatické připojení 2                | pro hadici s vnějším průměrem 1/4"                       |
| Pneumatické připojení 4                | pro hadici s vnějším Ø 1/4"                              |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                         |
| Materiál připojovací desky             | zesílený PA                                              |