

Konektor NECU-S-M8G4-HX

Číslo dílu: 562025

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	EN 61076-2-104 EN 61984
Certifikát	c UL us - Recognized (OL)
Četnost připojování	3
Hmotnost výrobku	7.8 g
Elektrické připojení	4 vodiče M8x1 Přímý konektor / nožová svorka
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...32 V
Rozsah napájecího napětí AC	0 V...32 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	4 A
Odolnost nárazům napětí	0.8 kV
Přípustný průměr kabelu	2.5 mm...5.1 mm
Průměr jednotlivého vodiče	0.1 mm
Průměr žíly	0.9 mm...1.6 mm
Průřez přívodních vodičů	0.14 mm ² ...0.34 mm ²
Stupeň krytí	IP65 IP67
Okolní teplota	-25 °C...85 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	PA tlakový odlitek ze zinku poniklováno
Materiál aretace šroubu	Mosaz, poniklovaná
Materiál těsnění	FPM PUR
Materiál nástrčných kontaktů	pozlaceno
Přípustný izolační obal	PP PVC TPE-E