

Řídicí blok CPX-CM-HPP

Číslo dílu: 562214

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	140 g
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Stupeň krytí	IP65 IP67
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Překlenutí výpadku sítě	10 ms
Celkový počet pohonů	4
Rozměry Š x D x V	50 mm x 107 mm x 55 mm
Řídicí rozhraní	Sběrnice CAN
Rozhraní průmyslové sítě	1x zásuvka M9, 5 pinů
Diagnostika specifická pro zařízení	Diagnostika orientovaná na kanál a modul Moduly podpětí/zkratu Diagnostická paměť
Pomoc s konfigurací	ruční ovládací jednotka MMI
Parametrizace	Vynucení kanálů Systémový parametr
Přenosová rychlost	1 Mbit/s
Rozsah provozního napětí, DC	18 V...30 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Protokol	FHPP
Vlastní příkon při jmenovitém provozním napětí	typ. 80 mA
Maximální rozsah adres výstupů	32 byte
Maximální rozsah adres vstupů	32 byte
Indikace LED specifická pro výrobek	chyba PL: silové napájení
Materiál tělesa	zesílený PA PC