

Záslepka QSPC10

Číslo dílu: 562243

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	standard
Tvar	přímý tvar
Velikost balení	10
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-5 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	0.4 g
Způsob upevnění	upevňovací jehla
Připojení pneumatiky 1	vložka 10 mm
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál záslepky	POM
Materiál O-kroužku	NBR