



Nástrčná spojka T NEDU-M12D4-M12T4-IS

Číslo dílu: 562248

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	EN 61076-2-101
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Četnost připojování	100
Způsob upevnění	lze našroubovat
Hmotnost výrobku	25.5 g
Elektrické připojení	4 piny / 4 piny / 4 piny kódování A / kódování A / kódování A Zásuvka / zásuvka / konektor M12x1 / M12x1 / M12x1
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...30 V
Stupeň krytí	IP65 IP67
Okolní teplota	-25 °C...85 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	zesílený TPE-U(PU) tlakový odlitek ze zinku
Materiál převlečné matice	zesílený PA
Materiál těsnění	FPM
Materiál nástrčných kontaktů	slitina mědi pozlaceno