


# Připojovací kabel VMPAL-KM-S-SD25-IP67-

Číslo dílu: 562392

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Elektrické připojení	kabel s konektorem
Vlastnosti kabelu	standard
Min. poloměr ohybu kabelu	84 mm
Průměr kabelu	11.2 mm
Konstrukce kabelu	25 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Stupeň krytí	IP67 podle IEC 60529
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-5 °C...80 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Materiál pláště kabelu	PVC