


Kyvná příruba SNGB-200-B

Číslo dílu: 562455

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	200
Vychází z norem	ISO 15552
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-40 °C...90 °C
Hmotnost výrobku	10020 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál upevnění	ocel pozinkováno
Materiál čepu	ocel, pozinkováno
Materiál dutinky	ocel
Materiál ložiska	plast
Materiál kotouče	ocel, pozinkováno
Materiál šroubů	ocel, pozinkováno
Materiál pojistky	Pružinová ocel, pozinkovaná