

# Spojovací vedení NEBV-M8W4L-E-10-M8G3

Číslo dílu: 562470

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                             | Hodnota                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Odpovídá normám                      | EN 61076-2-101<br>ISO 20401                                       |
| Indikace stavu sepnutí               | žlutá LED                                                         |
| Hmotnost výrobku                     | 170 g                                                             |
| Elektrické připojení                 | 4 piny / 3 piny<br>úhlová zásuvka / přímý konektor<br>M8x1 / M8x1 |
| Rozsah provozního napětí, DC         | 20.4 V...26.4 V                                                   |
| Proudová zatížitelnost při 40 °C     | 3 A                                                               |
| Délka kabelu                         | 10 m                                                              |
| Vlastnosti kabelu                    | vhodné do energetických řetězců                                   |
| Min. poloměr ohybu kabelu            | 35 mm                                                             |
| Průměr kabelu                        | 3.3 mm                                                            |
| Konstrukce kabelu                    | 2 x 0,25 mm <sup>2</sup>                                          |
| Stupeň krytí                         | IP65<br>IP67                                                      |
| Okolní teplota                       | -10 °C...50 °C                                                    |
| Značka CE (viz prohlášení o shodě)   | podle směrnice EU-RoHS                                            |
| Značka UKCA (viz prohlášení o shodě) | podle předpisů UK RoHS                                            |
| Shoda s LABS                         | VDMA24364-B2-L                                                    |
| Upozornění k materiálu               | v souladu s RoHS                                                  |
| Třída odolnosti korozi KBK           | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                               |
| Materiál pláště kabelu               | TPE-U(PUR)                                                        |
| Materiál tělesa                      | TPE-U(PU)                                                         |
| Materiál nástrčných kontaktů         | mosaz<br>pozlaceno                                                |
| Materiál izolační dutinky            | PVC                                                               |