


Osová sada EAMM-A-P4-28B-42A

Číslo dílu: 562636

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	16.5 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	10000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	0.28 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	0.7 Nm
Hmotnost výrobku	60 g
Kód rozhraní ovladače	P4-28B
Kód rozhraní motoru In	42A
Kód rozhraní, skříň spojky	28B
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS