


Osová sada EAMM-A-P5-28B-40A

Číslo dílu: 562641

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	8.3 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	10000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	0.28 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	1.1 Nm
Hmotnost výrobku	50 g
Kód rozhraní ovladače	P5-28B
Kód rozhraní motoru In	40A
Kód rozhraní, skříň spojky	28B
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS