


Příruba motoru
EAMF-A-38A-40S/40T
Číslo dílu: 562669

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	80 g
Kód rozhraní motoru In	40S 40T
Kód rozhraní, skříň spojky	38A.2
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS