


Elektromagnetická cívka VACC-S13-18-A1-1U

Číslo dílu: 562890

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Druh ovládání	elektrick.
Montážní poloha	libovoln.
Indikace spínací polohy	ne
Doba sepnutí	100%
Třída izolace	H
Hodnoty cívek	24 V DC: 2,1 W 24 V AC: 50/60 Hz, příkon 2,1 VA
Přípustné výkyvy napětí	-15 % / +10 %
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	210 g
Elektrické připojení	tvar A konektor podle EN 175301-803
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál elektromagnetické cívky	PA UP