


# Elektromagnetická cívka VACC-S13-18-A1-3U

Číslo dílu: 562892

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                             | Hodnota                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Druh ovládání                        | elektrick.                                           |
| Montážní poloha                      | libovoln.                                            |
| Indikace spínací polohy              | ne                                                   |
| Doba sepnutí                         | 100%                                                 |
| Třída izolace                        | H                                                    |
| Hodnoty cívek                        | 230 V DC: 1,8 W<br>230 V AC: 50/60 Hz, příkon 1,8 VA |
| Přípustné výkyvy napětí              | -15 % / +10 %                                        |
| Značka CE (viz prohlášení o shodě)   | podle směrnice EU pro nízká napětí                   |
| Značka UKCA (viz prohlášení o shodě) | podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky |
| Třída odolnosti korozi KBK           | 4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi         |
| Shoda s LABS                         | VDMA24364-zóna III                                   |
| Stupeň krytí                         | IP65                                                 |
| Okolní teplota                       | -20 °C...60 °C                                       |
| Hmotnost výrobku                     | 210 g                                                |
| Elektrické připojení                 | tvar A<br>konektor<br>podle EN 175301-803            |
| Upozornění k materiálu               | v souladu s RoHS                                     |
| Materiál elektromagnetické cívky     | PA<br>UP                                             |