


Škrticí deska
VABF-S7-F1B1P2-F
Číslo dílu: 563395

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Napájení řídicím tlakem	vnějš. interní
Provozní tlak	0 MPa...1.2 MPa 0 bar...12 bar
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP65
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení řídicího tlaku 12	G1/4
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	Příruba 1/4 schéma připojení NAMUR
Pneumatické připojení 3	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací desky	hliník, ematalizováno
Materiál těsnění	NBR