

Adaptér
NPFV-AF-G14-N14-MF
Číslo dílu: 563397

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	6 mm
Provozní tlak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	NPT1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál adaptéru	silně legovaná nerezová ocel
Materiál těsnění	NBR