


Manometr PAGN-26-1M-P10

Číslo dílu: 563736

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozsah zobrazení	0 MPa...1 MPa
Jmenovitá velikost manometru	26
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Konstrukce	Manometr s Bourdonovým perem
Způsob upevnění	montáž do vedení
Provozní médium	netečné plyny neutrální kapaliny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	žádný acetylén žádný kyslík
Provozní tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Faktor střídavého zatížení	0.66
Třída přesnosti měření	5
Stupeň krytí	IP43
Teplota média	-20 °C...60 °C
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Poloha připojení	na zadní straně uprostřed
Pneumatické připojení	vložka 10 mm
Materiály ve styku s médiem	mosaz
Materiál závitového čepu	mosaz
Materiál tělesa	PA
Materiál průhledového skla	PS
Barva tělesa	černá
Hmotnost výrobku	15 g

Parametr	Hodnota
Stupnice	jednoduchá stupnice MPa (vně)