


**Filtr**  
**MS9-LF-G-EUV**  
Číslo dílu: 564107

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                         | Hodnota                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Velikost                         | 9                                                              |
| Řada                             | MS                                                             |
| Montážní poloha                  | svisle +/- 5°                                                  |
| Jemnost filtru                   | 40 µm                                                          |
| Odpouštění kondenzátu            | automaticky                                                    |
| Konstrukce                       | Sintrovaný filtr s odstředivým odlučovačem                     |
| Stupeň odlučování kondenzátu     | 75 %                                                           |
| Provozní tlak                    | 2 bar...12 bar                                                 |
| Provozní médium                  | Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>netečné plyny |
| Třída odolnosti korozi KBK       | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                            |
| Shoda s LABS                     | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Skladovací teplota               | 5 °C...60 °C                                                   |
| Třída čistoty vzduchu na výstupu | Stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [7:8:4]                    |
| Teplota média                    | -10 °C...60 °C                                                 |
| Okolní teplota                   | -10 °C...60 °C                                                 |
| Velikost pórů                    | 40 µm                                                          |
| Hmotnost výrobku                 | 2000 g                                                         |
| Způsob upevnění                  | montáž do vedení<br>s příslušenstvím<br>volitelně:             |
| Materiál krytu                   | zesílený PA                                                    |
| Materiál zkrutné podložky        | POM                                                            |
| Materiál nosiče filtru           | POM                                                            |
| Upozornění k materiálu           | v souladu s RoHS                                               |
| Materiál připojovací desky       | tlakový odlitek z hliníku                                      |
| Materiál upevňovacího úhelníku   | tlakový odlitek z hliníku                                      |
| Materiál filtru                  | PE                                                             |
| Materiál tělesa                  | tlakový odlitek z hliníku                                      |
| Materiál spojky modulů           | Hliníkový tlakový odlitek                                      |
| Materiál nádobky                 | tvárná slitina hliníku                                         |
| Materiál těsnění nádobky         | NBR                                                            |

| Parametr                    | Hodnota |
|-----------------------------|---------|
| Materiál průhledového skla  | PA      |
| Materiál oddělovacího disku | POM     |