

Rozbočovací modul MS9-FRM-NG-VS

Číslo dílu: 564148

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	9
Řada	MS
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	rozbočovací modul
Provozní tlak	0 bar...20 bar
Rozsah napájecího napětí AC	0 V...250 V
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...125 V
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	1000 g
Způsob upevnění	montáž do panelu montáž do vedení s příslušenstvím volitelně:
Pneumatické připojení 3	NPT1
Pneumatické připojení 4	NPT1
Materiál krytu	zesílený PA
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací desky	tlakový odlitek z hliníku
Materiál upevňovacího úhelníku	tlakový odlitek z hliníku
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku
Materiál spojky modulů	Hliníkový tlakový odlitek