


Jednosměrný škrticí ventil GRLA-10-32-UNF-QB-1/8-U

Číslo dílu: 564839

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Připojení pneumatiky 1	QB-1/8
Pneumatické připojení 2	10-32 UNF-2A
Druh ovládání	ruční
Nastavovací prvek	šroub
Způsob upevnění	lze našroubovat s vnějším závitem
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení	8.39 cu ft/min
Normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	6.51 cu ft/min...8.57 cu ft/min
Okolní teplota	32 °F...140 °F
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-13.8 psi...116 psi
Normální průtok ve směru škrcení 6 -> 0 barů	14.8 cu ft/min
Normální průtok ve zpětném směru 6 -> 0 barů	14.5 cu ft/min...15.3 cu ft/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Teplota média	32 °F...140 °F
Max. utahovací moment	1.1 ft lbf
Hmotnost výrobku	0.3 oz
Materiál závitového čepu	mosaz poniklováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál dutého šroubu	mosaz poniklováno
Materiál uvolňovacího kroužku	POM

Parametr	Hodnota
Materiál drážkované hlavy	mosaz poniklováno
Materiál seřizovacího šroubu	mosaz poniklováno
Materiál kyvného připojení	zesílený PTB