


# **Odlučovač vody** **MS6-LWS-1/2-U-V** Číslo dílu: 564870

**FESTO**



## **Technické údaje**

| Parametr                                                 | Hodnota                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Velikost                                                 | 6                                                              |
| Řada                                                     | MS                                                             |
| Montážní poloha                                          | svisle +/- 5°                                                  |
| Odpouštění kondenzátu                                    | automaticky                                                    |
| Konstrukce                                               | Odstředivý odlučovač                                           |
| Max. množství kondenzátu                                 | 38 ml                                                          |
| Ochrana nádobky                                          | integrováno jako kovová nádobka                                |
| Stupeň odlučování kondenzátu                             | 99 %                                                           |
| Provozní tlak                                            | 2 bar...12 bar                                                 |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 3800 l/min                                                     |
| Provozní médium                                          | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>netečné plyny |
| Třída odolnosti korozi KBK                               | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                            |
| Shoda s LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Vhodnost pro použití v potravinářství                    | viz rozšířené informace o materiálu                            |
| Třída čistoty vzduchu na výstupu                         | Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:7:4]                  |
| Teplota média                                            | -10 °C...60 °C                                                 |
| Okolní teplota                                           | -10 °C...60 °C                                                 |
| Hmotnost výrobku                                         | 820 g                                                          |
| Způsob upevnění                                          | montáž do vedení<br>s příslušenstvím<br>volitelně:             |
| Připojení pneumatiky 1                                   | G1/2                                                           |
| Pneumatické připojení 2                                  | G 1/2                                                          |
| Upozornění k materiálu                                   | v souladu s RoHS                                               |
| Materiál těsnění                                         | NBR                                                            |
| Materiál tělesa                                          | tlakový odlitek z hliníku                                      |
| Materiál nádobky                                         | tvárná slitina hliníku                                         |
| Materiál průhledového skla                               | PA                                                             |