

Připojovací kabel NEBV-S1G44-K-10-N-LE39

Číslo dílu: 565291

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Způsob upevnění	4-40UNC
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	1432 g
Elektrické připojení	44 pinů zásuvka Sub-D
Rozsah provozního napětí, DC	30 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	0.86 A
Délka kabelu	10 m
Vlastnosti kabelu	pro statická použití
Min. poloměr ohybu kabelu	95 mm
Průměr kabelu	9.6 mm
Tolerance průměru kabelu	± 0,5 mm
Konstrukce kabelu	40x 0,14 mm ²
Stupeň krytí	IP65 IP67 v namontovaném stavu
Okolní teplota	-5 °C...60 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Materiál pláště kabelu	PVC
Materiál tělesa	PBT
Materiál nástrčných kontaktů	bronz pozlaceno