

Ofukovací tryska LPZ-RB-150-B

Číslo dílu: 565316

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Hladina akustického tlaku	90 dB(A)
Okolní teplota	-10 °C...50 °C
Pneumatické připojení	vnější závit M12x1,25
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	mosaz poniklováno