

# Šroubení L s nástrčnou koncovkou CRQSL-1/4-3/8-U

Číslo dílu: 565330

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                              | Hodnota                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Velikost                              | standard                                                            |
| Jmenovitá světlost                    | 0.335 in                                                            |
| Montážní poloha                       | libovoln.                                                           |
| Tvar                                  | tvar L                                                              |
| Velikost balení                       | 1                                                                   |
| Konstrukce                            | Princip push-pull                                                   |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot  | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Provozní médium                       | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]                       |
| Třída odolnosti korozi KBK            | 4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi                        |
| Shoda s LABS                          | VDMA24364-zóna III                                                  |
| Vhodnost pro použití v potravinářství | viz rozšířené informace o materiálu                                 |
| Okolní teplota                        | -20 °C...150 °C                                                     |
| Max. utahovací moment                 | 11.8 ft lbf                                                         |
| Hmotnost výrobku                      | 1.38 oz                                                             |
| Použitelná vedení                     | PFAN                                                                |
| Způsob upevnění                       | Vnější šestihran 21/32                                              |
| Připojení pneumatiky 1                | vnější závit 1/4 NPTF                                               |
| Pneumatické připojení 2               | pro hadici s vnějším průměrem 3/8"                                  |
| Okolní teplota, °F                    | -4 °F...302 °F                                                      |
| Upozornění k materiálu                | v souladu s RoHS                                                    |
| Materiál tělesa                       | silně legovaná nerezová ocel                                        |
| Materiál uvolňovacího kroužku         | silně legovaná ocel, nerezová                                       |
| Materiál těsnění hadice               | FPM                                                                 |
| Materiál segmentu pro upnutí hadice   | silně legovaná ocel, nerezová                                       |