

Šroubení L s nástrčnou koncovkou CRQSL-3/8-1/2-U

Číslo dílu: 565332

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	standard
Jmenovitá světlost	0.413 in
Montážní poloha	libovoln.
Tvar	tvar L
Velikost balení	1
Konstrukce	Princip push-pull
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	-20 °C...150 °C
Max. utahovací moment	13.3 ft lbf
Hmotnost výrobku	2.37 oz
Použitelná vedení	PFAN
Způsob upevnění	Vnější šestihran 13/16
Připojení pneumatiky 1	vnější závit 3/8 NPTF
Pneumatické připojení 2	pro hadici s vnějším průměrem 1/2"
Okolní teplota, °F	-4 °F...302 °F
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	silně legovaná nerezová ocel
Materiál uvolňovacího kroužku	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál těsnění hadice	FPM
Materiál segmentu pro upnutí hadice	silně legovaná ocel, nerezová