

# Nástrčné připojení CRQS-5/16H-1/4-U

Číslo dílu: 565356

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                              | Hodnota                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Velikost                              | standard                                                            |
| Jmenovitá světlost                    | 0.197 in                                                            |
| Montážní poloha                       | libovoln.                                                           |
| Tvar                                  | přímý tvar                                                          |
| Velikost balení                       | 1                                                                   |
| Konstrukce                            | Princip push-pull                                                   |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot  | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Provozní médium                       | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]                        |
| Třída odolnosti korozi KBK            | 4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi                        |
| Shoda s LABS                          | VDMA24364-zóna III                                                  |
| Vhodnost pro použití v potravinářství | viz rozšířené informace o materiálu                                 |
| Okolní teplota                        | -20 °C...150 °C                                                     |
| Hmotnost výrobku                      | 0.406 oz                                                            |
| Použitelná vedení                     | PFAN                                                                |
| Připojení pneumatiky 1                | Nástrčná dutinka Ø 5/16"                                            |
| Pneumatické připojení 2               | pro hadici s vnějším průměrem 1/4"                                  |
| Okolní teplota, °F                    | -4 °F...302 °F                                                      |
| Upozornění k materiálu                | v souladu s RoHS                                                    |
| Materiál tělesa                       | silně legovaná nerezová ocel                                        |
| Materiál uvolňovacího kroužku         | silně legovaná ocel, nerezová                                       |
| Materiál těsnění hadice               | FPM                                                                 |
| Materiál segmentu pro upnutí hadice   | silně legovaná ocel, nerezová                                       |