

Připojovací blok CPX-P-AB-4XM12-4POL

Číslo dílu: 565706

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozměry Š x D x V	(vč. řadového bloku a připojovací techniky) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Způsob upevnění	na řadový připojovací blok CPX-M-GE..
Hmotnost výrobku	120 g
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	95 % bez kondenzace
Stupeň krytí	IP65
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi (v namontovaném stavu)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	zesílený PA
Elektrické připojení	4 vodiče 4x zásuvka s kódováním A kulatý konektor M12x1