

# Připojovací lišta VABM-L1-10S-G18-10

Číslo dílu: 566566

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                       | Hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozteč                                         | 10.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Max. počet pozic pro ventily                   | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Provozní tlak                                  | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Certifikát                                     | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Třída odolnosti korozi KBK                     | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Shoda s LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií  | Výrobek odpovídá interní definici výrobku společnosti Festo pro použití při výrobě baterií: Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 1% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky |
| Třída čistého prostoru                         | Třída 5 podle ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Max. utahovací moment při montáži na lištu DIN | 1.5 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Max. utahovací moment, upevnění ventilu        | 0.45 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Max. utahovací moment, nástěnná montáž         | 3 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hmotnost výrobku                               | 186 g                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Připojení pneumatiky 1                         | G1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pneumatické připojení 3                        | G1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Upozornění k materiálu                         | v souladu s RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Materiál připojovací lišty                     | tvárná slitina hliníku                                                                                                                                                                                                                                                                           |