

# Připojovací lišta VABM-L1-10HW-G18-12

Číslo dílu: 566615

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                         | Hodnota                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Rozteč                                           | 10.5 mm                                |
| Max. počet pozic pro ventily                     | 16                                     |
| Provozní tlak                                    | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Certifikát                                       | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL)  |
| Třída odolnosti korozi KBK                       | 2 - mírné nároky na odolnost korozi    |
| Shoda s LABS                                     | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Max. utahovací moment při montáži na lištu DIN   | 1.5 Nm                                 |
| Max. utahovací moment, upevnění ventilu          | 0.45 Nm                                |
| Max. utahovací moment, nástěnná montáž           | 3 Nm                                   |
| Hmotnost výrobku                                 | 387 g                                  |
| Připojení řídicího tlaku vzduchu 12/14           | M5                                     |
| Připojení odvětrání řídicího tlaku vzduchu 82/84 | M5                                     |
| Připojení pneumatiky 1                           | G1/8                                   |
| Pneumatické připojení 2                          | M7                                     |
| Pneumatické připojení 3                          | G1/8                                   |
| Pneumatické připojení 4                          | M7                                     |
| Připojení pneumatiky 5                           | G1/8                                   |
| Upozornění k materiálu                           | v souladu s RoHS                       |
| Materiál připojovací lišty                       | tvárná slitina hliníku                 |