

Připojovací lišta VABM-L1-14S-G14-7

Číslo dílu: 566623

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozteč	16 mm
Max. počet pozic pro ventily	16
Provozní tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Certifikát	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Výrobek odpovídá interní definici výrobku společnosti Festo pro použití při výrobě baterií: Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 1% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Třída čistého prostoru	Třída 5 podle ISO 14644-1
Max. utahovací moment při montáži na lištu DIN	1.5 Nm
Max. utahovací moment, upevnění ventilu	0.65 Nm
Max. utahovací moment, nástěnná montáž	3 Nm
Hmotnost výrobku	323 g
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 3	G1/4
Připojení pneumatiky 5	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací lišty	tvárná slitina hliníku