

Připojovací lišta VABM-L1-14W-G14-5

Číslo dílu: 566645

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozteč	16 mm
Max. počet pozic pro ventily	16
Provozní tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Certifikát	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Max. utahovací moment při montáži na lištu DIN	1.5 Nm
Max. utahovací moment, upevnění ventilu	0.65 Nm
Max. utahovací moment, nástěnná montáž	3 Nm
Hmotnost výrobku	454 g
Připojení řídicího tlaku vzduchu 12/14	M5
Připojení odvětrání řídicího tlaku vzduchu 82/84	M5
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	G 1/8
Pneumatické připojení 3	G1/4
Pneumatické připojení 4	G1/8
Připojení pneumatiky 5	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací lišty	tvárná slitina hliníku