


Zásuvka s kabelem NEBV-HSG2-KN-0.5-N-LE2

Číslo dílu: 566662

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Označení vedení	bez popisových štítků
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	4 g
Elektrické připojení 1, funkce	strana koncových zařízení
Elektrické připojení 1, konstrukce	hranat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	přím.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	připojovací obrazec S
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	2
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	2
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	aretace zarážkou
Elektrické připojení 2, funkce	strana řízení
Elektrické připojení 2, druh připojení	2x samostatný vodič
Elektrické připojení 2, připojovací technika	volné konce vodičů
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	2
Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	2
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...60 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	3 A
Délka kabelu	0.5 m
Vlastnosti kabelu	standard
Průměr kabelu	1.3 mm
Konstrukce kabelu	2x 0,14 mm ²
Jmenovitý průřez vodičem	0.14 mm ²
Konce vodičů	odříznuto natupo
Stupeň krytí	IP40
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-5 °C...60 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS

Parametr	Hodnota
Materiál tělesa	POM
Barva tělesa	černá
Materiál nástrčných kontaktů	slitina mědi pocínované
Materiál izolační dutinky	PVC