


Vícepólový konektor CPV10-VI-P6-1/8-C

Číslo dílu: 566711

FESTO



Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle směrnice EU pro ochranu proti výbuchu (ATEX) |
| Značka UKCA (viz prohlášení o shodě) | podle předpisů UK EX podle předpisů UK RoHS |
| Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU | EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Dc (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX) EPL Gc (IEC-EX) |
| Ochrana proti výbuchu | zóna 1 (ATEX) zóna 1 (IEC-EX) zóna 1 (UKEX) zóna 2 (ATEX) zóna 2 (IEC-EX) zóna 21 (ATEX) zóna 21 (IEC-EX) zóna 21 (UKEX) zóna 22 (ATEX) zóna 22 (IEC-EX) |
| Úřad, který vydal certifikát | IECEx TUR 12.0002X TÜV 06 ATEX 7334 X TÜV 21 UKEX 7013 X |
| Kategorie ATEX pro plyny | II 2G |
| Kategorie ATEX pro prach | II 2D |
| Typ ochrany proti výbuchu plynu | Ex eb IIC Gb |
| Ochrana proti zapálení a výbuchu prachu | Ex tb IIIC Db |
| Teplota prostředí s nebezpečím výbuchu | -10 °C ≤ Ta ≤ +60 °C |
| Třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Hmotnost výrobku | 440 g |
| Upozornění k materiálu | v souladu s RoHS |
| Materiál těsnění | NBR |
| Materiál desky | Tvárný legovaný hliník, |