

Elektrická přípojovací deska VAVE-L1-1H2-LR

Číslo dílu: 566716

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Ochrana proti přepólování	pro provozní napětí
Dodatečné funkce	zhášení jisker omezení přídržného proudu
Indikace stavu signálu	LED
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Odolnost nárazům napětí	0.8 kV
Třída znečištění	3
Certifikát	RCM Mark
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-5 °C...60 °C
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	1.5 g
Elektrické připojení	2 piny zásuvka
Připojení ochranného vodiče	není k dispozici
Způsob upevnění	svorka
Barva tělesa	černá
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	PA