

Elektrická připojovací deska VAVE-L1-1VL1-LP

Číslo dílu: 566722

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Ochrana proti přepólování	bipolární
Dodatečné funkce	zhášení jisker
Indikace stavu signálu	LED
Jmenovité provozní napětí DC	12 V 24 V
Odolnost nárazům napětí	0.8 kV
Třída znečištění	3
Rozšířený rozsah okolních teplot	-5 - 60 °C
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	4.6 g
Průřez přívodních vodičů	0.14 mm ²
Elektrické připojení	lanko
Délka kabelu	0.5 m
Konce vodičů	dutinka na vodiče
Připojení ochranného vodiče	není k dispozici
Způsob upevnění	svorka
Barva tělesa	černá
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	PA