

# Elektrická připojovací deska VAVE-L1-1VL2-LP

Číslo dílu: 566723

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                         | Hodnota                             |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Ochrana proti přepólování        | bipolární                           |
| Dodatečné funkce                 | zhášení jisker                      |
| Indikace stavu signálu           | LED                                 |
| Jmenovité provozní napětí DC     | 12 V<br>24 V                        |
| Odolnost nárazům napětí          | 0.8 kV                              |
| Třída znečištění                 | 3                                   |
| Rozšířený rozsah okolních teplot | -5 - 60 °C                          |
| Třída odolnosti korozi KBK       | 0 - žádné nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS                     | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| Stupeň krytí                     | IP40                                |
| Okolní teplota                   | -5 °C...50 °C                       |
| Montážní poloha                  | libovoln.                           |
| Hmotnost výrobku                 | 7.8 g                               |
| Průřez přívodních vodičů         | 0.14 mm <sup>2</sup>                |
| Elektrické připojení             | lanko                               |
| Délka kabelu                     | 1 m                                 |
| Konce vodičů                     | dutinka na vodiče                   |
| Připojení ochranného vodiče      | není k dispozici                    |
| Způsob upevnění                  | svorka                              |
| Barva tělesa                     | černá                               |
| Upozornění k materiálu           | v souladu s RoHS                    |
| Materiál tělesa                  | PA                                  |