


Tlumič hluku
U-3/4-B-NPT
Číslo dílu: 566823

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Průtok vzhledem k atmosféře	11834 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hladina akustického tlaku	81 dB(A)
Okolní teplota	-10 °C...70 °C
Hmotnost výrobku	128 g
Pneumatické připojení	NPT3/4
Materiál vložky tlumiče	PE
Materiál závitového čepu	hliník
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	hliník